

Piedinghaus

**Ilgapeilės svirtinės skardos žirklys, Modelis: 4/300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Produktų klasė	76L

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas žirklių korpusas iš pagerintos kokybės plieno. Švytuojantis, be tarpelio peilio mechanizmas (tik maži trinties nuostoliai), peiliai iš ypatingo įrankių plieno, specialiai grūdinti ir šlifuoti. Svirtis su svorį išlyginančia spyruokle, saugančia nuo nelaimingo atsitikimo, visus varžtus galima pareguliuoti, visi modeliai yra su tolygiai nustatomu žemutiniu laikikliu.

Alkūninės svirties pavara. Pjauna skardas ir apvalų plieną.

**Spalva:**

Raudonai rudos spalvos.

**Pastaba:**

Atsarginį viršutinį peilį Nr. 769938 ir atsarginį apatinį peilį Nr. 769939 rasite Atsarginių dalių sąrašė.

Atsarginį viršutinį peilį Nr. 769938 ir atsarginį apatinį peilį Nr. 769939 rasite atsarginių dalių sąrašė.

**Techninis aprašymas**

Peilių ilgis viršuje	355 mm
Svoris	30 kg

Kerpa skardą, kurios storis	iki 4 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki Ø	iki 13 mm
Peilių ilgis apačioje	300 mm
Modelis	4/300
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

---

## Priedai

Peilio formos(apatinis peilis) Tinka modeliui 4/300	769939 4/300
Peilio formos(viršutinis peilis) Tinka modeliui 4/300	769938 4/300