



## JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614875 17
GTIN	4013288184740
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.

Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.

Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis	17 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Kilpos aukštis $h_2$	10,5 mm
Žiaunų plotis $b$	37 mm
Žiočių aukštis $h_1$	8,5 mm
Žiedo $\varnothing D$	33 mm
Rakto ilgis $L$	225 mm
Gamintojo pavadinimas	6001 Joker Switch
Žiedo padėtis	15 laipsniai

Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis