



JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614875 13
GTIN	4013288184702
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.

Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.

Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo Ø D	26 mm
Žiaunų plotis b	27,3 mm
Žiočių aukštis h ₁	7 mm
Rakto ilgis L	179 mm
Rakto dydis	13 mm
Kilpos aukštis h ₂	8,5 mm
Gamintojo pavadinimas	6001 Joker Switch
Žiedo padėtis	15 laipsniai

Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
--	----------