



JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614875 10
GTIN	4013288183903
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.

Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.

Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	18 mm
Kilpos aukštis h ₂	7 mm
Rakto ilgis L	144 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	10 mm
Žiaunų plotis b	20,3 mm
Žiočių aukštis h ₁	5,5 mm
Gamintojo pavadinimas	6001 Joker Switch
Žiedo padėtis	15 laipsniai

Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
--	----------