

**Mahr****Skaitmeninis indikatorius i-wi Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434324 25
GTIN	4059192014674
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu(**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Absoliučioji funkcija:** Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.  
**Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane.

Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

**Dinaminės matavimo funkcijos (MAX / MIN):** apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

Su **integruota radijo sistema i-wi** paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

**Funkcija:**

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

## Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Korpuso Ø	58 mm
Kalibravimas	C1
IP apsaugos klasė	IP 42
Matavimo jėga	0,65–1,15 N
Korpuso storis	35 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkkS kalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2450	081560 CR2450
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK