



Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 28 vnt., Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637935 S
GTIN	4013288173881
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M12 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M6 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Su perjungiamo terškė Nr. 640395.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-briauniai antgaliai BITS 5/16 colio: 4 vnt. Nr. 675440 dyd. 5; 6; 8; 10

5/16 colio antgaliai Phillips varžtams: 2 vnt. Nr. 675400 dyd. 2; 3

5/16 colio ANTGALIAI Torx® varžtams: 8 vnt. Nr. 675470 dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 250 mm

Ilgintuvas Wobble: 1 vnt. 50 mm

Jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 1/2 colio keturbriaunė galvutė – 5/16 colio antgalis

Terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 640395 su perjungiamo svirtimi

Terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 640390 su perkišamu kvadratu

Laikoma: tekstiliniame dėkle su lipuku

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Dalių skaičius	28
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	5-10 mm
Gamintojo pavadinimas	8100 SC 8
Kvadratas su Wobble-Fix	galima pasukti
Ilgis	325 mm
Plotis	148 mm
Aukštis	73 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Antgalis Phillips varžtams, 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 2	675400 2
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX40	675470 TX40
Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm	675440 8
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX45	675470 TX45
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX55	675470 TX55
Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675440 6

Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675440 3
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX50	675470 TX50
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX20	675470 TX20
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX27	675470 TX27
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX25	675470 TX25
Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675440 5
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX30	675470 TX30
Smulkiadantė perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Zyklop Metal	640395