

Kalibrinis kamštis H7, Nominalusis matmuo Ø: 31 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484000 31
GTIN	2050001951496
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai, kurių tolerancija H7.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kokybė	7
Nominalus dydis	31 mm
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai

Kalibravimas	M2
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028300 60
DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028340 60