

Kalibrinis kamštis H7, Nominalusis matmuo Ø: 99mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484000 99
GTIN	2050001951991
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai, kurių tolerancija H7.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kokybė	7
Nominalus dydis	99 mm
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	M2

Produkto rūšis

Kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm

028300 200

DAkKS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm

028340 200