

Kalibrinis kamštis H7, Nominalusis matmuo Ø: 62mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484000 62 |
| GTIN | 2050001951625 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai, kurių tolerancija H7.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos laukas | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kokybė | 7 |
| Nominalus dydis | 62 mm |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |

| | |
|----------------|--------------------|
| Kalibravimas | M2 |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm | 028300 200 |