

**HOLEX®**
**Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 23 vnt., Tipas: 6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637817 6
GTIN	4045197219558
Produktų klasė	62A

**Aprašas**
**Aprašymas:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

**Paskirtis:**

Varžtams / veržlėms gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

**Medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Galvutės: 17 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T formos rankena: 1 vnt. 641320

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641020 dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640220

Laikoma: Lakštinio plieno dėžė

Ilgis: 445 mm

Plotis: 187 mm

Aukštis: 51 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10–34 mm

**Techninis aprašymas**

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
-------------------	------------------------------

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	23
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-34 mm
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	445 mm
Plotis	187 mm
Aukštis	51 mm