

Garant**Pjovimo diskas, be dangos, Ø × storis: 125X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Produktų klasė	17C

Aprašymas**Modelis:**

Kietmetalio substratas. Dantų forma ir kiekis specialiai pritaikyti plieno apdirbimui. Puikiai tinka ir plienui < 1100 N/mm².

GARANT kietmetalinis diskinis pjūklas giliems pjūviams. Pjūklo dantys su kintamu žingsniu užtikrina itin tolygią eigą. Mes rekomenduojame radialinę pjūklo padėtį, siekiant sumažinti vibracijas ir pagerinti įrankio patvarumą.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22 mm
Ø	125 mm
Storis	3 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,025 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	42 mm
Dantų skaičius Z	26

Tinkamas adapteris	179902 125
Komplektavimas	HM
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	31,5 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	5
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,4 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		