

Garant**Pjovimo diskas, TiAlN, Ø × storis: 63X1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179915 63X1,5
GTIN	4045197887030
Produktų klasė	17C

Aprašymas**Modelis:**

GARANT VHM diskinis pjūklas su plona pjovimo briauna medžiagos nuostoliams išvengti. Pjovimo greitį galima padidinti **3–4 kartus**, lyginant su HSS pjovimo diskais. Sustiprintas kotas žymiai padidina įrankio tvirtumą. Lygiam griovelių pagrindu.

Pastaba:

Radialinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838. Dantų forma BW.

Techninis aprašymas

Storis	1,5 mm
Kiaurymės Ø	16 mm
Ø	63 mm
Jungės storis E	2,4 mm
Stebulės Ø	32 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	14 mm
Dantų skaičius Z	28
Tinkamas adapteris	179907 63; 80; 100
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	4
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	25,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	200 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		