

Garant
Pjovimo diskas, be dangos, Ø × storis: 125X3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Produktų klasė	17C

Aprašymas
Modelis:

GARANT kietmetalinis diskinis pjūklas giliems pjūviams. Pjūklo dantys su kintamu žingsniu užtikrina itin tolygią eigą. Mes rekomenduojame radialinę pjūklo padėtį, siekiant sumažinti vibracijas ir pagerinti įrankio patvarumą. Kietmetalio substratas. Dantų forma ir kiekis specialiai pritaikyti aliuminio apdirbimui.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22 mm
Storis	3 mm
Ø	125 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,025 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{maks.}}$	42 mm
Dantų skaičius Z	16
Tinkamas adapteris	179902 125

Komplektavimas	HM
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	5
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	31,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,4 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		