

**Garant****Pjovimo diskas, be dangos, Ø × storis: 100X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Produktų klasė	17C

**Aprašymas****Modelis:**

Kietmetalio substratas. Dantų forma ir kiekis specialiai pritaikyti plieno apdirbimui. Puikiai tinka ir plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**GARANT kietmetalinis diskinis pjūklas** giliems pjūviams. Pjūklo dantys su kintamu žingsniu užtikrina itin tolygią eigą. Mes rekomenduojame radialinę pjūklo padėtį, siekiant sumažinti vibracijas ir pagerinti įrankio patvarumą.

**Techninis aprašymas**

Storis	3 mm
Kiaurymės Ø	16 mm
Ø	100 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	32 mm
Dantų skaičius Z	26

Tinkamas adapteris	179907 63; 80; 100
Komplektavimas	HM
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	25,5 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	4
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	125 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		