

**Garant****Pjovimo diskas, be dangos, Ø × storis: 100X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Produktų klasė	17C

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT kietmetalinis diskinis pjūklas** giliems pjūviams. Pjūklo dantys su kintamu žingsniu užtikrina itin tolygią eigą. Mes rekomenduojame radialinę pjūklo padėtį, siekiant sumažinti vibracijas ir pagerinti įrankio patvarumą. Kietmetalio substratas. Dantų forma ir kiekis specialiai pritaikyti aliuminio apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Ø	100 mm
Kiaurymės Ø	16 mm
Storis	3 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,02 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{maks}}$ .	32 mm
Dantų skaičius Z	16
Tinkamas adapteris	179907 63; 80; 100

Komplektavimas	HM
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	25,5 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	4
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		