

HOLEX®
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 23 vnt., Tipas: 12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	637817 12
GTIN	4045197219503
Produktų klasė	62A

Aprašas
Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642220.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 17 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T formos rankena: 1 vnt. 641320

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641020 dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640220

Laikoma: Lakštinio plieno dėžė

Ilgis: 445 mm

Plotis: 187 mm

Aukštis: 51 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 10–34 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
-----------------------	--------

Dalių skaičius	23
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Raktų dydžių matmenys	metrais
12-briaunių galvučių dydžių ribos	10-34 mm
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	445 mm
Plotis	187 mm
Aukštis	51 mm