



Glotniojo valcavimo įrankiai G, MK3, Ø D: 48mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291562 48
GTIN	4060491001081
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.
Tolygus reguliavimas µm (reguliavimo ribos nuo -0,05 iki +0,1 mm).

Privalumai:

Specialiai serijinei gamybai. Maksimalus produktyvumas dėl **0,05 mm - 0,3 mm** rulono pastūmos.

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

Paskirtis:

- **Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.**
- **Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.**
- **Apdirbimas dešinine eiga.**
- **Tolerancijos klasę iki IT8.**
- **Kiaurymėms, kurių Ø iki 49 mm.**

Pastaba:

Nuo Ø 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

Reguliavimo ribos	-0,05 / +0,1 mm
Nominalus Ø D	48 mm
Ritinėlių kiekis	8
Koto Ø D _s	35 mm
Darbinis ilgis I _N	162 mm

Iškyšos ilgis L_A	163 mm
Koto tvirtinimo tipas	MK3
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai