

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Grūdėtumas: 50**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573515 50
GTIN	4001895880438
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Bristle specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais Cubitron ir aliuminio oksido grūdėmis, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui. Tinka tiesiniams ir mažiems kampiniams šlifuokliams su **Roloc™** tvirtinimo lėkštelėmis Nr. 554090 – 554094 (Ø 6 mm įtvaras arba M14 sriegis).

Pastaba:

Visą Roloc™ greitojo keitimo sistemą Ø 50 mm ir Ø 75 mm rasite nuo Nr. 554005.

Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Spalva: žalia

maksimalus sūkių skaičius: 18000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	50
Spalva	žalia
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	RD-ZB
Gamintojo pavadinimas	RD-ZB
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 75 mm	554089 75
Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiu standi lšorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi lšorinis Ø 75 mm	554094 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75