

3M**Miškininko šalmas PELTOR™ G3000 Forst, Spalva: ORANGE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097814 ORANGE
GTIN	4046719736218
Produktų klasė	04M

Aprašymas**Modelis:**

Praktiškai išmėgintas ir pamėgtas 3 dalių galvos apsaugų derinys miškininkams, susidedantis iš:

- **apsauginio šalmo (G3000) su UV jutikliu ir patogios terkšlinės sistemos,**
- **Tinklelinis antveidis iš poliamido (5B)**
- **Apsauginės ausinės (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).**

Nebenaudojant ausines labai lengva nusiimti atlenkiant į viršų.

Paskirtis:

Visus metus trunkantiems miško darbams atlikti, ypatingai su grandininio pjūkle.

Standartas:

DIN 397 (Helm); DIN EN 352-3 (Gehörschutz); DIN EN 1731 (Visier)

Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės išlaikomos iki -30°C

Šalmo pagrindo medžiaga: ABS

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 62 cm

Svoris: 600 g

Techninis aprašymas

atsparumas šalčiui	iki -30 °C
--------------------	------------

pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Svoris	600 g
dydis	53 - 62 cm
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlaikomos iki -30°C
Šalmo pagrindo medžiaga	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 1731
Norma	DIN EN 352-3
Produkto rūšis	Šalmas