

3M**Klijų plėvelė, Plotis × ilgis (mm×m): 19X33**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M™ 969 yra dvipusė permatoma **lipni plėvelė be laikiklio**. Labai gerai ir greitai prikimba ir puikiai laikosi ant žemos energijos medžiagų. Lengvai pašiauštiems arba struktūriniais paviršiams.

Paskirtis:

Universaliai naudojamas ant daugelio pagrindų montuojant skydus, pertvaras ir pan.

Tinka:

Rankinis volas Nr. 083631 ATG700.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Plotis	19 mm
Ilgis	33 m
Klijai	Akrilatas
Dangalo medžiaga	Silikonizuotas popierius

Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Pagrindo medžiaga	be laikiklio
Ypatybė	su UV filtru
Yra pamušalas	taip
Gamintojo pavadinimas	969
Storis	0,13 mm
Spalva	skaidri
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Paskirtis	Pritvirtinimas
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Produkto rūšis	Lipni juosta

Priedai

ATG 700 rankinis volas Tipas ATG700	083631 ATG700
-------------------------------------	---------------