



## PVC lipni juosta, Spalva: YELLOW



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Produktų klasė	08M

### Aprašymas

#### Modelis:

**3M™ 764i** galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.

3M™ spalvotos ir grindų ženklavimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

#### Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Klijai: natūralus kaučiukas

Spalva: geltona

Ilgis: 33 m

Plotis: 50 mm

Storis: 0,125 mm

### Techninis aprašymas

Storis	0,125 mm
--------	----------

Gamintojo pavadinimas	764i
Plotis	50 mm
Ilgis	33 m
Spalva	geltona
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Klijai	natūralus kaučiukas
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Yra pamušalas	ne
Tamprumas	180 %
Ypatybė	atsparus korozijai
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus dilimui
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
atsparus temperatūrai iki	29 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Stipris tempiant	2,28 N/mm
Sukibimas su plienu	0,21 N/mm
Paskirtis	Žymėjimas
Paskirtis	Uždarymas
Paskirtis	Rišimas
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Produkto rūšis	Lipni juosta