



## Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421310 0-25
GTIN	4059192058388
Produktų klasė	43A

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiam ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terklė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinų į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

### Techninis aprašymas

Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	2 µm
Sraigto Ø	6,5 mm
Padalos vertė	0,00005 in
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------