

Mahr**Skaitmeninis mikrometras IP65, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 421315 50-75 |
| GTIN | 4059192058418 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terklė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------|
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm |
| Padalos vertė | 0,001 mm |
| Leistina paklaida | 3 μm |
| Kalibravimas | B2 |
| Padalos vertė | 0,00005 in |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 50 - 75 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Sraigto Ø | 6,5 mm |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| IP apsaugos klasė | IP 65 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022050 100 |
| Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022040 100 |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Etalonas Visas ilgis 50 mm | 421100 50 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |