

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Skaitmeninis spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 2,5-12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Produktų klasė	46Q

**Aprašymas****Modelis:**

Vienas fiksuotas ir vienas judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra belaidis įkroviklis su prijungimo priedais ir instrukcija.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A3, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A4

**Techninis aprašymas**

Matavimo jėga	0,8 - 1,3 N
Maksimalus griovelio gylis	0,7 mm
Pjovimo briaunos spindulys	0,12 mm
minimalus griovelio plotis	0,6 mm
Atkartojamumas	0,005 mm
Leistina paklaida	±0,010 mm

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	12 mm
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb	0,9 mm
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf	0,9 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

## Paslaugos

DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S

## Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2
Sąsajos adapteris Tipas A3	498954 A3
Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Sąsajos adapteris Tipas A4	498954 A4