

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Grūdėtumas: 120**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573515 120
GTIN	
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Bristle specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais Cubitron ir aliuminio oksido grūdėmis, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui. Tinka tiesiniams ir mažiems kampiniams šlifuokliams su **Roloc™** tvirtinimo lėkštelėmis Nr. 554090 – 554094 (Ø 6 mm įtvaras arba M14 sriegis).

Pastaba:

Visą Roloc™ greitojo keitimo sistemą Ø 50 mm ir Ø 75 mm rasite nuo Nr. 554005.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Spalva	balta
Grūdėtumas	120
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Gamintojo pavadinimas	RD-ZB

Produkto rūšis

Taurelės formos šepetys

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm

554088 75

Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi lšorinis Ø 75 mm

554094 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 75 mm

554091 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm

554092 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm

554093 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 75 mm

554089 75

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm

554090 75