

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C tipo, Ø 76 mm Koto Ø 6 mm, BB-ZS, Grūdėtumas: 220**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573550 220
GTIN	54046719316378
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Įtvaras (koto Ø 3 mm) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepetio plotį.

Su lenkais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Skirtas tiesiniams šlifukuoliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimui, valymui ir užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	220
Šepetio Ø D ₁	76 mm
Spalva	raudona
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹

Šepečio plotis	10 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	BB-ZS
Gamintojo pavadinimas	BB-ZS
Produkto rūšis	Apvalus šepetys