

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1×
apimamas plotas L1: 80X18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574200 80X18

GTIN

4017359268469

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Šerių storis

0,3 mm

Ilgis H₁

20 mm

Šepečio Ø D₁

80 mm

maksimalus sūkių skaičius

15000 min⁻¹

Šepečio plotis

18 mm

Plotis L₁

18 mm

Koto Ø D _s	6 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banggota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys