

HOLEX**Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvaskalais, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	702995 200
GTIN	4045197887337
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti induktyviu būdu (apie 64 HRC), tinka ir stygų vielai.

Nušlifotos replės, rankenos su kelių komponentų apvaskalais.

Standartas:**DIN ISO 5746****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
visas ilgis	200 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	su vidiniais dantimis
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas

Paviršius	nušlifuotas
nekibirškčiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės