

HOLEX

Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	702995 180
GTIN	4045197887320
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti induktyviu būdu (apie 64 HRC), tinka ir stygų vielai.

Nušlifotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,2 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	su vidiniais dantimis
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas šampavimo būdu

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas
Paviršius	nušlifotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės