

**HOLEX**

**Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 160mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	702995 160
GTIN	4045197887313
Produktų klasė	72B

## Aprašymas

### Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti induktyviu būdu (apie 64 HRC), tinka ir stygų vielai.

Nušlifotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

### Standartas:

**DIN ISO 5746**

### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

## Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	1,5 mm
visas ilgis	160 mm
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	su vidiniais dantimis
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas šampavimo būdu

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas
Paviršius	nušlifotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės