

Priėmimo kalibrai su tarpiniais matmenimis be užlaidos nusidėvimui, Tipas: I



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484027 I
GTIN	2050001952646
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Priėmimo kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos be užlaidos nusidėvimui.

Priėmimo kalibras su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484027 **2,37 H6**, arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484027 **28 +0,01/ -0,02**.

Pastaba:

- **Prašome nurodyti tikslų nominalųjį \varnothing ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6–13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/-).**
- **Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!**

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 2 – 2,999

Tipas B = 3 – 10

Tipas C = 10,001 – 14

Tipas D = 14,001 – 18

Tipas E = 18,001 – 24

Tipas F = 24,001 – 30

Tipas G = 30,001 – 40

Tipas H = 40,001 – 50

Tipas I = 50,001 – 60

Tipas J tipas = 60,001 – 90

Tipas K = 90,001 – 99,999

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Y
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	ZB
Norma	DIN 7164

Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 2245-1
Kokybė	11
Kokybė	13
Kokybė	7
Kokybė	10
Kokybė	8
Kokybė	6
Kokybė	12
Kokybė	9
Nominalus dydis	50,001 - 60 mm
Kalibro rūšis	Priėmimo kalibrai
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis