

**HOLEX**

**Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais,  
Visas ilgis: 160mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	713595 160
GTIN	4045197887405
Produktų klasė	72B

## Aprašymas

### Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smagalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

### Standartas:

**DIN ISO 5745**

### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

## Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis	50 mm
visas ilgis	160 mm
Žiočių forma	ovalios smailios, lenktos (40°– 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štapavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	nušlifauta
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės