

HOLEX**Grūdintos šoninės kirpimo žnyplės, nušlifotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723395 180
GTIN	4045197887436
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC).
Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.
Replės nušlifotos, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpančios kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:**DIN ISO 5749****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,8 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	kaldintas štapavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	blizgus
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės