


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 320, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 50X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuoliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	320
Ilgis H ₁	12 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Koto Ø D _s	6 mm

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto rūšis	Apvalus šepetys