

HOLEX

**Grūdintos šoninės kirpimo žnyplės, nušlifotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 160mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	723395 160
GTIN	4045197887429
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC).
Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.
Replės nušlifotos, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpant kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,4 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	kaldintas štapavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	blizgus
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės