

**HOLEX****Kombinuotos replės iš vanadžio Izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701852 160
GTIN	4045197887474
Produktų klasė	72B

**Aprašymas****Modelis:**

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. **Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

**Standartas:****DIN ISO 5746****Techninis aprašymas**

Kerpa stygų vielą iki Ø	1,5 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
visas ilgis	160 mm
elektrostatinė savybė	VDE 1000 V
Norma	panašu į DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės	dantytas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	nušlifluota

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės