



Kombinuotos replės iš vanadžio Izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	701852 200
GTIN	4045197887498
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. **Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
elektrostatinė savybė	VDE 1000 V
Norma	panašu į DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės	dantytas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	nušlifluota
nekibirkščiuojantis	ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės