

Garant

GARANT Master Steel FEED VHM-NC centravimo grąžtas cilindrinio kotu 155° DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h6: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	121130 8
GTIN	4045197887504
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunis NC centravimo grąžtas su tiksliai padėties nustatymu ir specialiu viršūnės kampu 155°, skirtas GARANT Master Steel FEED gręžtuvams. **Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija** užtikrina optimalų **savaiminį centravimo procesą**, todėl tampa įmanoma prigręžti net ir ant nelygių paviršių.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
Forma **HB**: užsakymo Nr. **121130 + 129100 HB**.
Forma **HE**: užsakymo Nr. **121130 + 129100 HE**.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	8 mm
Bendras ilgis L	79 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	11 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,18 mm/aps,
Gręžimo gylis	0,48 - 0,8 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h6
Smailas kampas	155 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Serija	Master Steel
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	260 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus	tinka	120 m/min	K
GGG	tinka	80 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Paslaugos	
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB