

**Kilpinis veržliaraktis, chromuotas, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613950 10
GTIN	4045197159762
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	10 mm
Rakto ilgis L	140 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	9 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis