

**Garant****Žiedlapinis šlifavimo diskas long life SiC kūginis, Ø 125 mm, Grūdelių dydis: 40**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	565381 40
GTIN	4045197887627
Produktų klasė	51M

## Aprašymas

### Modelis:

Ypač stambūs **silicio karbido grūdeliai**, neužsiteršia. Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.

### Paskirtis:

**Aliumininių ir pluoštu sustiprintų ruošinių** briaunų ir plokštumų šlifavimas.

## Techninis aprašymas

Forma	nuožulnus
Grūdėtumas	40
Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Šlifavimo priemonių padėklas	Lėkštelė iš stiklo pluošto
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
optimaliai parinkta medžiagai	armuotas plastikas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
sausasis	tinka		