

**Šlifavimo juosta korundas (A) KK841F, 75×3500 mm, Grūdelių dydis: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558171 120
GTIN	4018875018637
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Ypač lanksti šlifavimo juosta, padengta **korundu (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Papildomas šlifavimo juostos sluoksnis (**TOP-Size**) užtikrina šaltą šlifavimą ir tarnauja kaip skiriamasis sluoksnis medžiagoms, kurios linkę teptis.

Paskirtis:

Idealiai tinka **kontūrų šlifavimui** arba **profilų šlifavimui** išgaubtais arba iškiliais kontaktiniais ratukais. Ypač tinka **chromo nikelio plienui, legiruotojo plieno, nikelio lydiniams, žalvariu ir bronzai** bei titanui ir aliuminiui. Armatūros, apdailos detalių, turbinos žarnų, smulkių statybinių detalių, implantų ir chirurginių instrumentų apdirbimui. Naudojama **rankiniam arba robotiniam šlifavimui** visomis populiariausiomis šių gamintojų siaurajuostėmis staklėmis IMM, Löser, Greif, Rema u.a.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
------------	-----

Serija	KK841F
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	75 mm
Šlifavimo juostos ilgis	3500 mm
Produkto pavadinimo požymis	75×3500 mm
Gamintojo pavadinimas	KK841F
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
sausasis	tinka		