

**Garant****Poliravimo galvutė iš veltinio Koto Ø 3 mm, Tipas: KU10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552100 KU10
GTIN	4045197887849
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Patvarios poliravimo galvutės iš **vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.**

**Paskirtis:**

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

**Pastaba:**

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Kietumo laipsnis: vidutinio grubumo

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis: 9 mm

Koto Ø: 3 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	3 mm
Galvos Ø	10 mm

Galvutės ilgis	9 mm
Kietumo laipsnis	vidutinio grubumo
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	5 - 10 m/s
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

## Priedai

Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva BLUE	555740 BLUE
Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 150	552250 150
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 1 µm	552330 1
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 15 µm	552330 15
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva DARKPINK	555740 DARKPINK
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 10 µm	552330 10
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 1 µm	552340 1
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 7 µm	552340 7
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 10 µm	552340 10
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 0,5 µm	552330 0,5
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 7 µm	552330 7

Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva WHITE	555740 WHITE
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 30 µm	552330 30
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 3 µm	552330 3
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 3 µm	552340 3
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 15 µm	552340 15
Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 280	552250 280