

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C tipo, Ø 150 mm, BB-ZB, Grūdėtumas: 220**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573555 220
GTIN	480113321306
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėmis, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Su lenktais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

Kiaurymės Ø 25,4 mm su priedamais pritaikymo žiedais Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Su adapteriu Nr. 573580 pritaikomas pageidaujama pločiui. Skirta naudoti dvigubo šlifavimo staklėse, ant tiesinių šlifuoiklių arba ant lanksčių velenų su įtvarais. Nr. 556380 dyd.

Techninis aprašymas

Šepetio Ø D ₁	150 mm
Spalva	raudona
Grūdėtumas	220

Šepečio plotis	12 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	BB-ZB
Gamintojo pavadinimas	BB-ZB
Produkto rūšis	Apvalus šepetys

Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1	556380 1
Praplėtimo adapterių rinkinys, 4 dalių	573580
Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2	556380 1-2