

HOLEX**Vamzdinės replės VDE izoliuotos rankenos, Visas ilgis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	705746 250
GTIN	4045197887887
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukcinio būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas. **Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, rankenos izoliuotos kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:**DIN ISO 8976****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

Techninis aprašymas

Vamzdžių suspaudimo tarpas	1.1/2 in
visas ilgis	250 mm
Šešiabriaunio užveržimo ribos	36 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

nekibirščiuojantis	ne
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius	ne
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės