

Garant

**Mažoji freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM,
Tipas: AF0324**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto \varnothing 3 mm. Su kreipiančiąja briaunos viršūnėje. Tikslus nuožulų nuėmimas nepažeidžiant detalės.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Bendras ilgis	40 mm
Galvos \varnothing	3 mm

Forma	AF0324
Forma	Cilindras su kreipiančiąja plokštuma
Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	24 mm
Serija	Dantų forma Z7
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		