

Garant**Freza, HM, Tipas: AF0627**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Produktų klasė	51D

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Užvartų nuėmimo freza** su kreipiančiąja plokštuma be pjovimo briaunos viršūnėje.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys

Bendras ilgis	60 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	6 mm
Forma	Cilindras su kreipiančiąja plokštuma
Galvutės ilgis	27 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza