

**HOLEX**

## Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	713751 160
GTIN	4045197888013
Produktų klasė	72B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

**Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

#### Standartas:

**DIN ISO 5745**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalios smailos, su lenktomis žiaunomis (apie 40 – 45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	kaip DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štapavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	nušlifuota
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės