

HOLEX**Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713351 160
GTIN	4045197887894
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Šlifautos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalios smailios, tiesios
Norma	kaip DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)

Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	nušlifauta
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės