

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573200 100
GTIN	4017359005941
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuokliams ir stacionarioms staklėms.

Su **vidiniu sriegiu M14**. Su **vidiniu sriegiu M14**.

Paskirtis:

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

Techninis aprašymas

Šepečio Ø D ₁	100 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Ilgis H ₁	30 mm
Šerių storis	0,3 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	INOX viela

Pynimas

banguota

Produkto rūšis

Taurelės formos šepetys