

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1 x sriegis M:  
125XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	572100 125XM14
GTIN	4017359006764
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Lygi viela, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.** Su **apsauginiu žiedu**, jį nuėmus galima naudoti aukštesnius šerius.

**Paskirtis:**

Specialiai kampiniams šlifukuoliams tvirtinti.  
Su **vidiniu sriegiu M14.**

**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
Šerių storis	0,5 mm
Apsauginis žiedas	taip
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	6500 min <sup>-1</sup>
Sriegis M	M14

Šerių medžiaga

Plieninė viela

Produkto rūšis

Taurelės formos šepetys